



全世界领先元器件制造商的选择

实验型流延机

CAM-L 系列



· 适合研发和小批量生产应用的 PET 薄膜流延机

· 配置多样性

· 重力自动供应浆料

· 流延速度控制系统

· 膜带连续收料装置

简单操作与清洁

基本特点：

CAM-L 型流延机为KEKO设备公司面向实验室研发开型和小批量应用的流延机，适合 250mm 载带宽度，采取重力供应浆料方式。膜带流延至 PET 薄膜（载带）上，薄膜缠绕在可调节扭矩的卷轴上，以调节载带的张弛度。浆料通过流延机刀口流出成形。


流延间隙可通过千分尺螺旋钮进行调节，缝隙通过两个千分尺进行测量（单位为微米）。高精度钨钢刮刀和大理石底板结构保证极好控制流延厚度。伺服马达控制缠绕，膜带速度可调。2米长的烘干系统带有工厂排风系统，进气和排气量可以通过阀门调节。最后干燥后的膜带将卷在卷轴上。

选配：

干燥	流延	控制
顶部热风 排风流量测量(x) 底部发热板	流延轴翻转 (x) 自动供浆及过滤系统 (x) 退绕及收卷除静电装置	HMI 触摸屏，PLC 控制

技术规格	
流延速度	0.1 - 3 m/分钟
载带宽度	最大250 mm (10 英寸)
流延宽度	最大220 mm (8英寸),取决于流延盒宽度
刮刀间隙设置	10um 至 5 mm
干燥炉长度	2 - 4 m, 可选每一米扩展

如何选型：



Grajski trg 15, 360 Zuzemberk, Slovenija
T +386 7 3885 200
F +386 7 3885 203
info@keko-equipment.com
www.keko-equipment.com