



全世界领先元器件制造商的选择

球磨机

BL - 系列



- 应用广泛，适合从研发到生产研磨
- 转速和研磨时间可调
- 橡胶滚筒间距可调
- 操作安全

经济实惠的浆料研磨解决方案

球磨机设计用于流延或者一般研磨应用的陶瓷浆料制备。

将具有悬浮液的陶瓷或塑料罐放置在旋转的橡胶辊上，进行混合或研磨。

混合速度和时间可调，确保达到混合\研磨所需要的条件。

机器配有安全联锁装置，设计简单，确保长时间运行。

可选以太网连接的 PLC 控制，保存或加载研磨程序和采购工艺数据。

技术规格				
型号	BL-1	BL-3	BL-6	BL-8
罐数量: (U.S.STONEWARE 罐, 尺寸)	1	3	3	8
长度 [mm/inch]	320/12.6	700/27.6	940/37	940/37
宽度 [mm/inch]	800/32	1600/63	1600/63	2100/83
高度 [mm/inch]	220/8.7	1300/51.2	1900/75	1900/75
罐尺寸 [mm/inch]	100-300/4-12	15-400/5.9-16	15-400/5.9-16	15-400/5.9-16
层数	1	1	2	2
最大承重 [kg/lb]	40/88	150/330	150/330	200/400
转速	Adjustable			
功率 [kW]	0.3	1.1	1.5	2.5

磨罐转速表:

滚筒旋转 动力 [R 100 mm]	磨罐尺寸 [mm]			
	尺寸 0 149	尺寸 1 225	尺寸 2 264	尺寸 4,6 371
	磨罐旋转			
RPM	RPM			
90	60.4	40	34.1	24.3
120	80.5	53.3	45.5	32.3
150	100.7	66.7	56.8	40.4
180	120.8	80	68.2	48.5
240	140.9	93.3	79.5	56.6
240	161.1	106.7	90.9	64.7

如何选型:

BL- X

球磨罐

球磨机- BL 系列



Grajski trg 15, 360 Žužemberk, Slovenija

T +386 7 3885 200

F +386 7 3885 203

info@keko-equipment.com

www.keko-equipment.com